

# 真空パッド ESS-20-CN

部品番号: 189400

FESTO

容易に交換可能



## データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	7 mm
最小ワークピース半径	50 mm
オリフィス径	3 mm
真空パッド径	20 mm
真空容量	2.75 cm <sup>3</sup>
ポート位置	上面
取付方向	任意
吸着盤の配置	サイズ4
真空パッドの形状	ラウンドタイプ <sup>o</sup> ヘロ-3.5段型
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-10 ... 70 °C
公称作動圧力の保持力	8.2 N
使用圧力時の横荷重	6.5 N
質量	6.9 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	M6
色	黒
シヨア硬度	50 +/- 5
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ 亜鉛クロムめっき鋼
材質	RoHS対応
Material suction cup	NBR