

# 真空パッド ESS-40-CS

部品番号: 189405

FESTO

容易に交換可能



## データシート

| 特長                               | 値   |
|----------------------------------|---|
| サクシオンカップ高さ補正器                    | 12.8 mm                                       |
| 最小ワークピース半径                       | 100 mm  |
| オリフィス径                           | 3 mm  |
| 真空パッド径                           | 40 mm   |
| 真空容量                             | 19.72 cm <sup>3</sup>                         |
| ポート位置                            | 上面  |
| 取付方向                             | 任意  |
| 吸着盤の配置                           | サイズ4  |
| 真空パッドの形状                         | ラウンドタイプ <sup>o</sup> ヘロー3.5段型                 |
| Operating pressure MPa           | -95 ... 0 kPa                                 |
| 使用圧力                             | -0.95 ... 0 bar                               |
| Operating pressure               | -13.775 ... 0 psi                             |
| Nominal operating pressure       | -70 kPa                                       |
| 使用圧力                             | -0.7 bar                                      |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi                                    |
| 作動流体                             | ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气                  |
| 耐酸性クラス: CRC                      | 1 - 腐食ストレス低                                   |
| PWIS conformity                  | VDMA24364 zone III                            |
| 食品安全                             | 補足の材質情報を参照                                    |
| 周囲温度                             | -30 ... 180 °C                                |
| 公称作動圧力の保持力                       | 42.4 N  |
| 使用圧力時の横荷重                        | 13 N  |
| 質量                               | 21.9 g  |
| 取付方法                             | 真空ポートから                                       |
| 真空接続ポート                          | M6  |
| 色                                | 透明  |
| シヨア硬度                            | 50 +/- 5                                      |
| Material of threaded plug        | アルミアルマイト処理, ニッケルメッキ<br>真鍮ニッケルメッキ<br>亜鉛クロムめっき鋼 |
| 材質                               | RoHS対応  |
| Material suction cup             | VMQ (シリコン)                                    |