


バルブターミナル VISB-03-B

部品番号: 18990

FESTO

Type 03-B, プログラム可能
コンフィグレーションの場合、データシートに表示される製品データとアクセサリの内容が一致しない場合があります。



データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル 5方弁ダブル 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁クローズドセンタ
標準流量	300 ... 1,300 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
配線	内蔵コントローラ
バルブ位置	26
最大圧カゾン数	3
電気式I/Oシステム	あり
周囲温度	-5 ... 50 °C
幅	18 mm 26 mm
保護仕様	IP65
排気機能	調整可
操作方法	電気
バルブターミナルタイプ	03
構造	スプール弁
パイロット方式	外部パイロット 内部パイロット
バルブターミナル構造	モジュラ及び拡張可能
内部パイロット時の使用圧力	4 ... 8 bar
パイロット圧力	4 ... 6 bar
真空使用	あり
作動電圧 DC	24 V
耐酸性クラス: CRC	2
流体温度	-5 ... 50 °C