


# ワンタッチエルボ

## QSML-5/32H-U

部品番号: 190621

FESTO

ワンタッチスリーブ付



## データシート

特長	値
サイズ	MINI
オリフィス径	1.9 mm
取付方向	任意
デザイン	L-shape
容器サイズ	1
構造	押しきの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1.7 g
エア接続ポート 1	Push-in sleeve diameter 5/32"
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 5/32"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス