

# ワンタッチエルボ

## QSL-1/4H-3/16-U

部品番号: 190629

FESTO

ワンタッチスリーブ付



## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	2.4 mm
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	4.2 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブQS-1/4"
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 3/16"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス