

# ワンタッチエルボ QSL-5/16H-3/16-U

部品番号: 190630

FESTO

ワンタッチスリーブ付



## データシート

| 特長                              | 値                            |
|---------------------------------|------------------------------|
| サイズ                             | 標準                           |
| オリフィス径                          | 2.5 mm                       |
| 取付方向                            | 任意                           |
| 容器サイズ                           | 1                            |
| 構造                              | 押し引きの原理                      |
| 温度範囲での作動圧力                      | -0.95 ... 10 bar             |
| Maritime classification         | see certificate              |
| 作動流体                            | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                   | 給油運転可能                       |
| 耐酸性クラス: CRC                     | 1 - 腐食ストレス低                  |
| 周囲温度                            | -10 ... 60 °C                |
| 質量                              | 5.3 g                        |
| エア接続ポート 1                       | ワンタッチスリーブQS-5/16"            |
| エア接続ポート 2                       | 適用チューブ外径: 3/16"              |
| リリースリングの色                       | グレー                          |
| 材質                              | RoHS対応                       |
| Material housing                | PBT                          |
| Material release ring           | POM                          |
| Material of tubing seal         | NBR                          |
| Material of tube retaining claw | ステンレス                        |