

ワンタッチコネクタ QS-1/8-5/32-I-U


部品番号: 190688

FESTO

内部六角ソケット、雄ネジ

この製品はFesto USA向けの製品です。

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	3.1 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	8 Nm
質量	6 g
エア接続ポート 1	NPT1/8-27
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 5/32"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルメッキ
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス