

# ワンタッチエルボ QSLF-1/8-5/32-U

部品番号: 190726

FESTO

外形六角雌ネジ、360°回転可能  
この製品はFesto USA向けの製品です。  
2011年廃番予定品



## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	2.1 mm
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	8 Nm
質量	14.5 g
接続ポート径	NPT1/8-27 適用チューブ外径 : 5/32"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス