

ブランチ QSLV2-1/4-1/4-U

製品番号: 190769

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|---|
| サイズ | 標準 |
| 呼び径 | 3.4 mm |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | コーティング |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | Push-Pull方式 |
| 発注単位 | 1 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| 海洋仕様 | 証明書を参照 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 許容締付トルク | 14 Nm |
| 製品質量 | 34 g |
| 出力ポート数 | 2 |
| 管の数 | 1 |
| エア接続ポート 1 | 雄ねじ NPT 1/4 |
| 空気圧接続 2 | チューブ外径 1/4" に対応 |
| 周囲温度 華氏 | 14 °F...140 °F |
| 色 リリースリング | グレー |
| ねじ付トラニオン材質 | 真鍮ニッケルめっき |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質ハウジング | PBT |
| リリースリング材質 | POM |
| チューブシール材質 | NBR |
| チューブ止め具材質 | ステンレス |