


六角ワンタッチエルボ QSLV6-1/2-5/8-U

部品番号: 190812

FESTO

6連, 360°回転可能



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	9.4 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
構造	押し引きの原理
容器サイズ	1
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	30 Nm
質量	325 g
出力数	6
供給配管数	1
エア接続ポート 1	NPT1/2雄ねじ
エア接続ポート 2	チューブ外径5/8
リリースリングの色	グレー
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス