

# チェック弁 HA-1/4-QS-5/16-U

部品番号: 190854

FESTO

ネジ側→ワンタッチコネクタ側の流量  
負圧での使用可



## データシート

特長	値
バルブ機能	戻り止め機構
エア接続ポート 1	1/4 NPT
エア接続ポート 2	QS-5/16
取付方法	ネジ穴付き
標準流量	766 l/min
使用圧力	-1 ... 10 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
Material housing	真鍮
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
最低差圧、開	0.1 bar
最低差圧、閉	0.2 bar
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	24 g
材質	RoHS対応