

差圧式レギュレータ LRL-3/8-NPT-QS-5/16-U



部品番号: 190912

廃番予定品

FESTO

圧力計なし、ワンタッチコネクタ付

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
制御機能	一定差圧
エア接続ポート 1	3/8 NPT
エア接続ポート 2	QS-5/16
取付方法	ネジ穴付き
供給圧力1MPa時	0 ... 0.9 MPa
1時側圧力	0 ... 9 bar
供給圧力1psi時	0 ... 130.5 psi
周囲温度	0 ... 60 °C
Material housing	強化PBT
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
取付方向	任意
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	66.5 g
Material of threaded plug	真鍮
材質	RoHS対応