

# 圧力計

## MA-15-10-QS-3/8-U

部品番号: 190938

FESTO

表示単位 : psi

この製品はFesto USA向けの製品です。



## データシート

特長	値
表示単位[bar]	0 ... 10 bar
適合または準拠規格	EN 837-1
呼び寸法 圧力計	15
構造	ブルトン管式圧力計
取付方法	ライン設備
作動流体	不活性ガス 中性流体
使用圧力	0 ... 10 bar
有効負荷係数	0.66
測定精度クラス	5
保護仕様	IP53
流体温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
材質	RoHS対応
ポート位置	後方中央
接続ポート径	QS-3/8
流体接触部の材質	真鍮
材質 ねじ込みピン	真鍮
材質 ハウジング	鋼
材質 モニタ用窓	PC
ハウジングカラー	黒
質量	10 g
作動/パイロット流体に注意	酸素不使用 アセチレン不使用