

交換用パッド ESV-20-SNA

製品番号: 190983

FESTO



データシート

特徴	値
サクシヨンカップ径	20 mm
サクシヨンカップ容量	0.318 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
特別なプロパティ	帯電防止仕様
サクシヨンカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
表面抵抗	0 Ohm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-10 -C...70 -C
公称使用圧力における保持力	16.3 N
製品質量	1.6 g
色	黒/白点
シヨア硬さ	50 ±5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	NBR