

真空サクシヨンカップ ESV-40-SU

部品番号: 190990

FESTO

装着部、容易に取り外し可



データシート

特長	値
最小ワークピース半径	230 mm
真空パッド径	40 mm
真空容量	1.566 cm ³
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	平型
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-20 ... 60 °C
公称作動圧力の保持力	69.6 N
質量	7.4 g
色	青
シヨア硬度	60 +/- 5
材質	RoHS対応
Material suction cup	PUR