

# 真空サクシオンカップ ESV-50-SNA

部品番号: 190998

FESTO

装着部、容易に取り外し可



## データシート

特長	値
最小ワークピース半径	330 mm
真空パッド径	50 mm
真空容量	2.387 cm <sup>3</sup>
ポート位置	上面
取付方向	任意
特徴	帯電防止
真空パッドの形状	平型
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
表面抵抗	<= 0.000 MOhm
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-10 ... 70 °C
公称作動圧力の保持力	105 N
質量	11.2 g
色	黒/白斑点
シヨア硬度	50 +/- 5
材質	RoHS対応
Material suction cup	BR