

真空サクシヨンカップ ESV-20-CN

部品番号: 191071

FESTO

装着部、容易に取り外し可



データシート

特長	値
サクシヨンカップ高さ補正器	7 mm
最小ワークピース半径	50 mm
真空パッド径	20 mm
真空容量	2.75 cm ³
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	ラウンドタイプ ヘロ-3.5段型
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大气
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-10 ... 70 °C
公称作動圧力の保持力	8.2 N
質量	2.1 g
色	黒
シヨア硬度	50 +/- 5
材質	RoHS対応
Material suction cup	NBR