

角度補正器 ESWA-5

部品番号: 191207

FESTO

ボールジョイント付、回転角15°



データシート

特長	値
角度調整±	15 deg
取付方向	任意
構造	配管用継ぎ手
吸着盤の配置	サイズ5
使用圧力	-0.95 ... 4 bar
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	57 g
取付方法	雄ネジ
真空パッド取付	M10
接続ポート径	M10
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミニウム 真鍮ニッケルメッキ