



ソレノイドバルブ MN2H-2X3O-D-02-ZSR

部品番号: 191378

FESTO

センタプラグ付
2009年廃番予定品



データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------|------------------------------|
| バルブ機能 | 3方弁ノーマルオープンx2基 |
| 操作方法 | 電気 |
| 幅 | 18 mm |
| 標準流量 | 490 l/min |
| 使用圧力 | 2 ... 10 bar |
| 構造 | スプール弁 |
| リターン方式 | エアリターン |
| 保護仕様 | IP65 |
| オリフィス径 | 6 mm |
| スクリーンサイズ | 19 mm |
| 排気機能 | 調整可 |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 適合または準拠規格 | VDMA 24563 |
| 手動操作 | アクセサリによって保持 |
| 制御方法 | パイロット式 |
| パイロット方式 | 内部パイロット |
| 流れ方向 | 逆流不可 |
| b バルブ | 0.25 |
| Cバルブ | 2.15 l/sbar |
| 切換時間 off | 16 ms |
| 切換時間 on | 15 ms |
| コイル特性 | 24V DC: 1,5W |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| 流体温度 | -10 ... 50 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 50 °C |
| 質量 | 210 g |
| 配線方式 | センタリングピン 丸形 M12x1 |
| 取付方法 | 取付穴 |
| 外部パイロット接続ポート12/14 | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース |
| パイロット排気ポート82/84 | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース |
| エア接続ポート 1 | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース |
| エア接続ポート 2 | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース |
| エア接続ポート 3 | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース |
| エア接続ポート 4 | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース |
| エア接続ポート 5 | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース |
| 材質 シール | NBR |
| 材質ハウジング | アルミダイカスト |