

# 発光パッキン ME-LD-12-24DC

製品番号: 19141

FESTO



## データシート

特徴	値
スイッチ位置指示器	LED
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
製品質量	0.6 g
電気接続	タイプC 角形タイプMSE
作動電圧範囲 DC	12 V...24 V
保護アース端子	あり
発光パッキン定格出力	0.05 W
保護等級	IP65
周囲温度	-25 -C...85 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質ハウジング	TPE-U(PU)
色	透明