

発光パッキング MC-LD-12-24DC

部品番号: 19145

FESTO

MSN1G、MSN1Wコイル用



データシート

特長	値
切換位置表示	LED
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
質量	1.6 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠 角形 MSC
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 24 V
アース接続	可能
発光シールの消費電力	0.05 W
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	TPE-U(PU)
色	透明