


# ガイド付シリンダ

FEN-80- -

部品番号: 19175

FESTO

廃番予定品、2008年まで供給可



## データシート

特長	値
サイズ	80
ストローク	10 ... 500 mm
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド
構造	ガイド
周囲温度	-20 ... 80 °C
送り力	70 N
10mmストロークあたりの加算質量	70 g
0mmストロークの基本質量	10,720 g
取付方法	雌ネジ
材質 ガイドユニット	ステンレス
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 陽極化処理