

# プラグ SEA-4GS-7-2,5

製品番号: 192008

FESTO



## データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	ネジ付スリーブ付
取付位置	任意
製品質量	18 g
電気接続	4ピン タイプA M72x1 ストレートプラグ/ねじ端子
作動電圧範囲 DC	250 V
使用電圧範囲 AC	250 V
40°Cでの通電容量	4 A
サージ電圧耐性	2.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg 7
許容ケーブル径	2.5 mm...2.9 mm
断面積	0.14 000013...0.5 000013
保護等級	IP65
周囲温度	-40 -C...85 -C
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
材質: ユニオンナット	PA
プラグ接点材質	真鍮 ホワイトブロンズ, コーティング