

レギュレータ LR-1/4-D-7-I-MINI

製品番号: 192301

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付
圧カインジケータ	圧力計付
作動電圧	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧カヒステリシス	0.2 bar
標準公称流量	1600 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	350 g
取付方法	フロントパネル取付 インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	亜鉛ダイカスト
材質 シール	NBR
材質ハウジング	亜鉛加圧鋳造

