

# 平面ガントリ EXCH-40-

部品番号: 1923050

FESTO



## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	40
取付方向	垂直 水平
構造	平面ガントリ
使用圧力	$\leq 8$ bar
水平方向の最大加速度	50 m/s <sup>2</sup>
垂直方向の最大加速度	30 m/s <sup>2</sup>
水平方向の最高速度	5 m/s
垂直方向の最高速度	4 m/s
繰返し精度	$\pm 0,1$ mm
定格	100 %
CEマーク	EUマシンガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-10 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 % 非凝縮
音圧レベル	74 dB(A)
保護仕様	IP40
周囲温度	10 ... 50 °C
最大動的応答時の定格負荷	4 kg
取付方法	取付金具付 調整キット付き 溝ナット付
材質	RoHS対応