


レギュレータ LR-1/2-D-DI-MAXI

製品番号: 192356

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|---|
| サイズ | Maxi |
| シリーズ | D |
| 作動ヒューズ | 止金具付回転ノブ |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | 直動ダイヤフラム式レギュレータ |
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付 |
| 圧カインジケータ | 圧力計付 |
| 作動電圧 | 1 bar...16 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.5 bar...12 bar |
| 最大圧カヒステリシス | 0.4 bar |
| 標準公称流量 | 5400 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 1400 g |
| 取付方法 | フロントパネル取付 インライン アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| 空気圧接続 2 | G1/2 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 サブベース | 亜鉛ダイカスト |
| 材質 シール | NBR |

| 特徴 | 値 |
|----------|--------|
| 材質 ハウジング | 亜鉛加圧鑄造 |
| 材質 メンブレン | NBR |