

# スピードコントローラ GRLA-10-32-UNF-QS-1/4-U

部品番号: 192753

FESTO

排気流量制御弁、スィベルジョイント付。  
この製品はFesto USA向けの製品です。  
2011年廃番予定品



## データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-1/4
エア接続ポート 2	UNF10-32
調整部品	刻み付ボルト
絞り方向時標準流量	53 l/min
自由流れの方向時の標準流量	36 l/min
使用圧力	1 ... 9 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
材質 ハウジング	強化PBT
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油 ろ過圧縮空気、給油
取付方向	任意
流体温度	0 ... 60 °C
質量	9.5 g
材質 ねじ込みピン	真鍮
材質情報 リリースリング	POM