

圧カスイッチ SDE1-...

部品番号: 192766

FESTO



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
測定装置	差圧 相対圧力
測定方法	ディスプレイ付ピエゾ抵抗式圧カスイッチ
圧力測定範囲 初期値	-1 bar
圧力測定範囲 最終値	10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
精度: FS	2 %FS
出カスイッチ	2xNPN 2xPNP NPN PNP
切換機能	フリープログラミング
スイッチング機能	切換可
スイッチングポイント再現性	0.3 %
最大出力電流	150 mA
アナログ出力	0 - 10 V 4 - 20 mA
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	15 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル付プラグ プラグ 丸形 EN 60947-5-2 M8x1 M12x1 3ピン 4ピン
取付方法	フロントパネル取付形 サービスユニットに含む トップハットレール 壁取付
取付方向	任意
接続ポート径	G1/8 QS-4 R1/8

特長	値
	R1/4
Material housing	PA 強化POM
表示タイプ	LCD バックライトLCD
切換状態表示	LCD
オプション設定	Teach-In
誤作動対策	PIN-Code
ヒステリシス設定範囲	0 ... 90 %
保護仕様	IP65
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし