



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	32
ストローク	10 ... 3,000 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	駆動なしガイド
最高速度	3 m/s
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
周囲温度	-10 ... 60 °C
材質	銅、PTFEフリー
材質 ガイドユニット	鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 陽極化処理