



# 真空エジェクタ VAD-3/8

部品番号: 19294

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	1.5 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	高真空
構造	T形
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
使用圧力	1.5 ... 10 bar
Operating pressure	21.75 ... 145 psi
最大真空圧力	80 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 ... 80 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 3	G3/8
真空接続ポート	G3/8
Material housing	アルミダイカスト