


規格シリンダ

DNA-2"- -

部品番号: 193384

FESTO

この製品はFesto USA向けの製品です。
コンフィグレーションの内容によりイラスト、データシートのテクニカルデータ、適用するアクセサリなどが一致しなくなることがあります。



データシート

~ConfIndependentDatasheet

| 特長 | 値 |
|--------------|----------------|
| ストローク | 0.5 ... 80 " |
| ピストン径 | 2" |
| 規格 | ANSI/NFPA |
| 使用圧力 | 0.6 ... 12 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気 |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 |
| 周囲温度 | ≥ -20 °C |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質ハウジング | 鍛造アルミ合金 |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |