

# プラスチックチューブ PLN-12X1,75-NT

部品番号: 193407

FESTO

耐高温、耐高負荷



## データシート

特長	値
外径	12 mm
流量を損なわない曲げ半径	65 mm
内径	8.4 mm
最小曲半径	23 mm
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-30 ... 80 °C
長さXm時の質量	0.054 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径12mm
色	中間
材質	RoHS対応
Material tubing	PE