

平面ガントリ

EXCH-60-

部品番号: 1939785

FESTO



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	60
取付方向	垂直 水平
構造	平面ガントリ
使用圧力	≤ 8 bar
水平方向の最大加速度	50 m/s ²
垂直方向の最大加速度	30 m/s ²
水平方向の最高速度	5 m/s
垂直方向の最高速度	3 m/s
繰返し精度	$\pm 0,1$ mm
定格	100 %
CEマーク	EUマシンガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-10 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 % 非凝縮
音圧レベル	81 dB(A)
保護仕様	IP40
周囲温度	10 ... 50 °C
最大動的応答時の定格負荷	6 kg
取付方法	取付金具付 調整キット付き 溝ナット付
材質	RoHS対応