

プラスチックパイプ

PQ-PA-28X2,5X3000

部品番号: 194594

FESTO

圧縮空気、真空、液体用。納入単位は3mです。



データシート

特長	値
外径	28 mm
内径	23 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-25 ... 75 °C
周囲温度	-25 ... 75 °C
長さXm時の質量	0.204 kg/m
色	黒
Material tubing	PA