



精密レギュレータ LRPS-1/4-4

部品番号: 194692

FESTO

圧力計なし、ロック機能付
この製品に適した精密圧力計形式MAPまたは形式FMAPを使用してください。



データシート

特長	値
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	任意
構造	パイロット式ダイヤフラム精密レギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
圧力計	G1/8追加
Operating pressure MPa	0.1 ... 1.2 MPa
使用圧力	1 ... 12 bar
制御圧力範囲	0.05 ... 4 bar
最大ヒステリシス	0.02 bar
標準流量	2,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	410 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミニウム