

サービスユニット FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI-A

部品番号: 194935


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Dシリーズ、フィルタ/レギュレータ/ルブリケータコンビネーション

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MIDI
シリーズ	D
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	全自動
構造	フィルタレギュレータ (圧力計なし) 比例式ルブリケータ
最高ドレン貯留量	43 cm ³
フィルタエレメントのサイズ	5 μm
ボウルガード	金属製ボウルガード
圧力計	G1/4追加
使用圧力	2 ... 12 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.2 bar
標準流量	2,100 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛工アクラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
出力エアの純度クラス	エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [6:8:-] 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,680 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G3/4
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC