


# サービスユニット FRCS-1-D-5M-O-DI-MAXI

部品番号: 194987

FESTO

フィルタレギュレータ/ルブリケータの組合せ、Sシリーズ、ロック可能なレギュレータヘッド付



## データシート

| 特長            | 値                               |
|---------------|---------------------------------|
| サイズ           | MAXI                            |
| シリーズ          | D                               |
| ロック機構         | 内部ロック付調整ノブ                      |
| 取付方向          | 垂直±5°                           |
| フィルタエレメントのサイズ | 5 µm                            |
| ドレン           | 手動回転                            |
| 構造            | フィルタレギュレータ (圧力計なし)<br>比例式ルブリケータ |
| 最高ドレン貯留量      | 43 cm <sup>3</sup>              |
| ポウルガード        | 金属製ポウルガード                       |
| 圧力計           | G1/8"                           |
| 制御圧力範囲        | 0.5 ... 12 bar                  |
| 1時側圧力         | 1 ... 16 bar                    |
| 最大ヒステリシス      | 0.4 bar                         |
| 標準流量          | 3,800 l/min                     |
| 作動流体          | 圧縮エア                            |
| 流体温度          | -10 ... 60 °C                   |
| 周囲温度          | -10 ... 60 °C                   |
| 質量            | 2,880 g                         |
| 取付方法          | ライン設備                           |
| エア接続ポート 1     | G1                              |
| エア接続ポート 2     | G1                              |
| 材質 ハウジング      | 亜鉛ダイカスト                         |
| 材質 ポウル        | PC                              |