



サービスユニット FRCS-1-D-7-O-DI-MAXI

部品番号: 194989

FESTO

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、Sシリーズ、ロック可能なレギュレータヘッド付



データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	手動回転
構造	フィルタレギュレータ (圧力計なし) 比例式ルブリケータ
最高ドレン貯留量	43 cm ³
ポウルガード	金属製ポウルガード
圧力計	G1/8"
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
1時側圧力	1 ... 16 bar
最大ヒステリシス	0.4 bar
標準流量	5,200 l/min
作動流体	圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,600 g
取付方法	ライン設備
エア接続ポート 1	G1
エア接続ポート 2	G1
材質 ハウジング	亜鉛ダイカスト
材質 ポウル	PC