

ロッドアイ CRSGS-M10X1,25

部品番号: 195582

FESTO

六角ナット付、球面スイベルシリンダ取付け用（ピストンロッド側）
DIN ISO8139に準拠。



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------------------|----------------|
| サイズ | M10x1,25 |
| 耐酸性クラス：CRC | 3 - 腐食ストレス高 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| 周囲温度 | -40 ... 150 °C |
| 質量 | 87 g |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of outer ring | ステンレス |
| Material housing | ステンレス |
| Material of inner ring | ステンレス |
| Material nut | ステンレス |