


スピードコントローラ GRXA-M5-QS-6-D

部品番号: 195808

FESTO

QSワンタッチ継手付排気絞り用



データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	M5
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	115 l/min
自由流れの方向時の標準流量	70 ... 110 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	185 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	145 ... 170 l/min
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	1.5 Nm
質量	16 g
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質情報 リリースリング	POM
材質情報 調整ネジ	真鍮
材質情報 スイベル	亜鉛ダイカスト クロムメッキ