

スピードコントローラ GRXA-1/8-QS-4-D

部品番号: 195810

FESTO

QSワンタッチ継手付排気絞り用



データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	QS-4
エア接続ポート 2	G1/8
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	160 l/min
自由流れの方向時の標準流量	120 ... 190 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	250 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	270 ... 300 l/min
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	5 Nm
質量	26 g
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質情報 リリースリング	POM
材質情報 調整ネジ	真鍮
材質情報 スイベル	亜鉛ダイカスト クロムメッキ