

クレビス CRLBN-40

部品番号: 195867

FESTO

耐酸性、CRHD、CRDSNU用



データシート

特長	値
サイズ	40
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
周囲温度	-40 ... 150 °C
質量	185 g
材質	RoHS対応
Material mounting	ステンレス
Material mounting pin	ステンレス
Material lock	ステンレス