



# 遮断弁 HE-N3/4-LO

部品番号: 197131

FESTO



## データシート

特長	値
シール	ソフトシール
排気機能	絞り調整不可
制御方法	直動
使用圧力	1 ... 10 bar
Cバルブ	36.28 l/sbar
bバルブ	0.21
標準流量	8,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ネジ穴付き
取付方向	任意
流れ方向	逆流れ不可
質量	1,000 g
エア接続ポート 1	3/4 NPT
エア接続ポート 2	3/4 NPT
エア接続ポート 3	1 NPT
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	アルミダイカスト