


マニホールド MHA1-P2-2-M3

部品番号: 197207

FESTO

マニホールドバルブMHA1-HC、MHA1-TC用



データシート

特長	値
バルブ位置	2
使用圧力	0 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
サブベースの取付方法	取付穴
バルブの取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	M7
エア接続ポート 2	M3
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金