

# マニホールブロック MHA1-PR10-3-PI-PCBM

製品番号: 197256

FESTO



## データシート

| 特徴           | 値                              |
|--------------|--------------------------------|
| 最大バルブ連数      | 10                             |
| 作動電圧         | 0 bar...8 bar                  |
| 作動流体         | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK   | 2 - 適度な耐食性                     |
| LABS 認証      | VDMA24364-B2-L                 |
| 周囲温度         | 0 °C...40 °C                   |
| 取付方法 バルブ     | 雌ねじ付                           |
| エア接続ポート 1    | M5                             |
| 空気圧接続 2      | M3                             |
| 空気圧ポート 3     | M5                             |
| 材質 サブベース     | 鍛造アルミ合金                        |