

タンデムシリンダ ADVUT-63x4- -A-P-A-S6

部品番号: 197305



FESTO

スイッチ取付可 バッタ仕様

フランジ金具: FUA-...

はこの製品のヘッドカバーにのみ取付可能です。ロッド先端ナットは製品に含まれています。

2010年まで供給可能



典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	1 ... 150 mm
ピストン径	63 mm
クッション	P: 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S6: 高温仕様
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	0 ... 120 °C
0.6MPaで後退時の理論力	1,682 N
0.6MPaで前進時の理論力	6,916 N
取付方法	オプション アクセサリ 雌ネジ
接続ポート径	G1/8
材質 カバー	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質 シール	FPM
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質ピストンロッド	ステンレス