

クレビス CRLMC-100

部品番号: 197325

FESTO

形式 CRHD用



データシート

特長	値
サイズ	100
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 ... 80 °C
質量	722 g
材質	RoHS対応
Material mounting	電解研磨 ステンレス
Material bearing	プラスチック