

# ターミナル CPX

製品番号: 197330

FESTO



## データシート

特徴	値
電気制御	Fieldbus 内蔵コントローラ
周囲温度	-5 -C...50 -C
保管温度	-20 -C...70 -C
保護等級	IP65 IP67
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
KC マーク	KC-EMV
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
防爆	ゾーン 2(ATEX) ゾーン2(RU) ゾーン2(UKEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Gc(GB) EPL Gc (RU)
防爆保護タイプ ガス	Ex ec IIC T4 Gc X
防爆周囲温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
LED 表示	バスステータス チャンネルステータス モジュールのステータス システムステータス
診断	診断 リザーバ チャンネルおよびモジュール別診断 モジュールの不足電圧
許容アドレス容量 入力	64 Byte
最大アドレスボリューム(出力)	64 Byte

特徴	値
パラメータ設定	診断動作 フェールセーフレスポンス チャンネルの強制 信号セットアップ
内部サイクルタイム	< 1ms
作動電圧範囲 DC	18 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
許容供給電圧	16 A