


# パラレルグリッパ

## HGP-25-A-B-G2

部品番号: 197550

FESTO

セルフセンタリング、内部グリッパ/外部グリッパ、スイッチ機能、保持力の向き：閉...-G2



## データシート

特長	値
サイズ	25
グリッパフィンガストローク	7.5 mm
最高停止精度	0.2 mm
繰返し精度 グリッパ	<= 0.04 mm
グリッパ爪数	2
運転モード	複動式
グリッパ機能	平行
グリッパ把持力	G2閉鎖中
構造	レバー
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	5 ... 8 bar
グリッパの最大周波数	4 Hz
0.6MPa時の最低開時間	62 ms
0.6MPa時の最低閉時間	49 ms
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
耐酸性クラス：CRC	1
周囲温度	10 ... 60 °C
グリッパフィンガにおける最大動的負荷：Fz	24 N
グリッパフィンガにおける最大静的負荷：Fz	240 N
Mx：グリッパの動的最大モーメント	1.1 Nm
Mx：グリッパの静的最大モーメント	11 Nm
My：グリッパの動的最大モーメント	1.1 Nm
My：グリッパの静的最大モーメント	11 Nm
Mz：グリッパの動的最大モーメント	1.1 Nm
Mz：グリッパの静的最大モーメント	11 Nm
質量	737 g
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバーキャップ	PA
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 硬質クロムメッキ
材質グリッパ爪	ステンレス