

スパイラルプラスチックチューブ PUN-8X1,25-S-2-BL

部品番号: 197594

FESTO

幅広い液体に対する耐性



データシート

特長	値
ワーキング長さ	2 m
外径	8 mm
ブロック長さ	0.424 m
内径	5.7 mm
コイル径	60 mm
巻数	27
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 ... 60 °C
質量	140 g
接続ポート径	適用チューブ外径8mm 内径6mmバーブニップル用 (ナット付) 内径6mmバーブニップル用
色	青
ショア硬度	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)